


Przekładnia EMGA-80-A-G8-80P

Numer części: 8141744

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	80 mm
Wielkość kołnierza silnika	80 mm
Luz skrzętny	0.22 deg
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	7 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	50 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.934 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	80 Nm
Maks. współczynnik sprawności	94 %
Odporność na skręcanie	4.2 Nm/arcmin
Waga produktu	4 400 g
Interfejs przekładnia-napęd	80G 80P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS