


Przekładnia EMGA-60-P-G8-SST-57

Numer części: 8141764

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	57 mm
Luz skrzętny	0.17 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	18 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.067 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	29 Nm
Maks. współczynnik sprawności	97 %
Odporność na skręcanie	2.4 Nm/arcmin
Waga produktu	900 g
Interfejs przekładnia-napęd	60G 57A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS