

Złączka redukcyjna NPFC-RS-G18-M5-MF

Numer części: 8142593

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Materiał połączenia gwintowanego	Niklowany mosiądz
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcania, przyłączy pneumatyczne 1	10.55 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcania	± 20 %
Waga produktu	8.32 g
Przyłączy pneumatyczne 1	G1/8
Przyłączy pneumatyczne 2	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	PVC