


Mocowanie szczęk chwytaka EHA-G1-B18-16-GGA1-AP

Numer części: 8146634

Nowość

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Vertical gripper mounting
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	95 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał kątownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał elementów centrujących	Stal wysokostopowa