

Złącze kabla NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Numer części: 8151588

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-40 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP66 IP68
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	IP68 przy 5 bar przez 30 minut
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex eb IIC Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tb IIIC Db
Ex-Temperatura otoczenia	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX) Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Wielkość	M20x1,5
Średnica kabla	4 ... 13 mm
Kolor	Czarny
Informacje materiałowe dławik kablowy	PA
Materiał uszczelnień	EPDM
Waga produktu	13 g
Jednostka opakowania	1
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS