

Śruba zaślepiająca NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Numer części: 8151589

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Temperatura otoczenia | -40 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP66 IP68 |
| Zwrócić uwagę na stopień ochrony | IP68 przy 5 bar przez 30 minut |
| ATEX-Kategoria Gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria Pył | II 2D |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex eb IIC Gb |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex tb IIIC Db |
| Ex-Temperatura otoczenia | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C |
| Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX) Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| Wielkość | M20x1,5 |
| Kolor | Czarny |
| Informacje materiałowe dławik kablowy | PA |
| Materiał uszczelnień | EPDM |
| Waga produktu | 5 g |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |