


Złącze kabla NETC-M20-PBK-T14

Numer części: 8151590

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura otoczenia | -40 ... 100 °C |
| Stopień ochrony | IP66 IP68 |
| Zwrócić uwagę na stopień ochrony | IP68 przy 5 bar przez 30 minut |
| ATEX-Kategoria Gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria Pył | II 2D |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex eb IIC Gb |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex tb IIIC Db |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| Wielkość | M20x1,5 |
| Średnica kabla | 4 ... 13 mm |
| Kolor | Czarny |
| Informacje materiałowe dławik kablowy | PA |
| Materiał uszczelnień | EPDM |
| Waga produktu | 14 g |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |