


# Zestaw połączeniowy DADG-AK-G8-10-100

Numer części: 8152372

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                      |
|---|--|
| Wielkość  | 10   |
| Skok  | 100 mm                                       |
| Ciśnienie robocze MPa                                   | 0.1 ... 0.8 MPa                              |
| Ciśnienie robocze                                       | 1 ... 8 bar<br>14.5 ... 116 psi              |
| Medium robocze  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności na korozję CRC                         | 1 – Niska odporność na korozję               |
| Zgodność z PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura otoczenia                                   | -10 ... 60 °C                                |
| Maks. moment dokręcający                                | 1.5 Nm                                       |
| Tolerancja momentu dokręcania                           | ± 10 %                                       |
| Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1 | 0.7 Nm                                       |
| Waga produktu   | 15.5 g                                       |
| Przyłącza pneumatyczne                                  | M5   |
| Materiał adaptera                                       | Żywica epoksydowa                            |
| Materiał uszczelnień                                    | NBR  |
| Materiał śrub   | Stal z pokryciem                             |