

# Zestaw połączeniowy DADG-AK-G8-25-50

Numer części: 8152400

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok	50 mm
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	5 Nm
Tolerancja momentu dokręcania	± 10 %
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	3 Nm
Waga produktu	47.5 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał adaptera	Żywica epoksydowa
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał śrub	Stal z pokryciem