

Pierścień uszczelniający OL-M7

Numer części: 8153155

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 3 MPa -0.95 ... 30 bar -13.775 ... 435 psi
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak
Nominalny moment dokręcający	3 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	0.1 g
Przyłącza pneumatyczne	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zderzaków	Aluminium
Materiał uszczelnień	HNBR