


Adapter VESA CAFM-D4-VE

Numer części: 8155224

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-30 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 55 °C
Waga produktu	445 g
Sposób montażu	Zamocowanie na stałe
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna