


Cewka VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME

Numer części: 8156760

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certyfikat	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex-Temperatura otoczenia	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przylącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS