


Zestaw osiowy EAMM-A-D100-150A-S1

Numer części: 8157276

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	143 Nm
Waga produktu	3 444 g
Kod interfejsu, napęd	D100B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	140A 150A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS