

# Zestaw osiowy EAMM-A-N80-150A

Numer części: 8157277

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	47 Nm
Waga produktu	2 407 g
Kod interfejsu, napęd	N80
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	140A 150A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS