

Płyta przyłączeniowa VMPA14-AP-4-EMM-8-SK

Numer części: 8157745

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	65.5 mm
Długość	107.3 mm
Raster	14 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	320 g
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy