

Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-S-M5-Y1

Numer części: 8159471

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M5
Skok	1.5 mm
Amortyzacja	Amortyzacja P bez metalowego zderzaka
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	1.5 mm
Maks. moment dokręcający	0.8 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.05 J
Waga produktu	4.8 g
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa