

Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M5-Y1F

Numer części: 8160235

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M5
Skok	2.8 mm
Amortyzacja	Tłumienie pneumatyczne z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	2.8 mm
Maks. moment dokręcający	0.8 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.02 J
Waga produktu	7.6 g
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa