

Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M8-Y1F

Numer części: 8160237

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M8
Skok	3.4 mm
Amortyzacja	Tłumienie pneumatyczne z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	3.4 mm
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.04 J
Waga produktu	20.9 g
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa