

Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

Numer części: 8161533

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok	24 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas kasowania, krótki	0.3 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	24 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	4 000 N
Maks. energia pochłaniana na skok	140 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	150 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.8 J
Siła cofająca	120 N
Waga produktu	635 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana