

# Sprzęgło EAMD-56-46-19-23X27-U

Numer części: 8164975

FESTO



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość               |
|-------------------------------|-----------------------|
| Średnica mocowania 1          | 19 mm                 |
| Średnica mocowania 2          | 23 mm                 |
| Wielkość                      | 56                    |
| Długość nominalna             | 46 mm                 |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna               |
| Maks. liczba obrotów          | 5 500 1/min           |
| Zgodność z PWIS               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C         |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %              |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 60 °C         |
| Masowy moment bezwładności    | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy   | 60 Nm                 |
| Waga produktu                 | 418 g                 |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS         |