


Sprzęgło EAMD-67-60-40-32X32-U

Numer części: 8164978

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	40 mm
Średnica mocowania 2	32 mm
Wielkość	67
Długość nominalna	60 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	402 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	200 Nm
Waga produktu	733 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS