

Sprzęgło EAMD-56-56-25-23X27-U

Numer części: 8165047

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	25 mm
Średnica mocowania 2	23 mm
Wielkość	56
Długość nominalna	56 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	168 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	75 Nm
Waga produktu	452 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS