


Głowica widełkowa CRSG-M4

Numer części: 8165295

Nowość

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wielkość | M4 |
| W oparciu o normę | ISO 8140 |
| Zgodność z normą | DIN 71752 |
| Przylącze gwintowane | Gwint wewnętrzny M4 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F5a |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 150 °C |
| Waga produktu | 8 g |
| Materiał głowicy widełkowej | Stal wysokostopowa |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał trzpienia | Stal wysokostopowa |
| Materiał nakrętki | Stal wysokostopowa |
| Materiał elementu zabezpieczającego | Stal wysokostopowa |