

Ochrona odpowietrzenia

VABD-D3-L-GN14

Numer części: 8177960

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-50 ... 60 °C
Waga produktu	3.8 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów Z gwintem zewnętrznym
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śruby odpowietrzenia	HP PA 12