


# Manometr PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA

Numer części: 8178621  
Nowość

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań	0 ... 0.1 MPa
Zgodność z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	40
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne ciecze obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 1 bar 0 ... 14.5 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	R1/8
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	PBT
Materiał okienka podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	60 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen
Skala	Pojedyncza skala