

# Wkładka NPQX-D-PC10-T532-P10

Numer części: 8184509  
Nowość

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	2.6 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	15 mm
Typ uszczelnienia gwintu	O-Ring
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	0.9 g
Sposób montażu	Z uchwytem trzymającym
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 5/32"
Kolor pierścienia zwalnającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał o-ringa	HNBR
Materiał uszczelnienia przewodu	HNBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna