


# Licznik sumujący PZA-E-C

Numer części: 8606

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Licznik mechaniczny z pneumatycznym napędem
Sposób kasowania	Przycisk ręczny lub sygnał pneumatyczny
Wyświetlacz	6 cyfrowy
Ciśnienie zwolnienia, napęd	$< 0,15$ bar
Ciśnienie zwolnienia, kasowanie	$< 0,15$ bar
Ciśnienie zadziałania, napęd	$> 0,8$ bar
Ciśnienie zadziałania, kasowanie	2 bar
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Minimalne ciśnienie kasowania	2 bar
Minimalna długość impulsu dla napędu	8 ms
Minimalna długość impulsu dla kasowania	150 ms
Minimalne opóźnienie, napęd	10 ms
Minimalne opóźnienie, powrót	50 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	70 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał obudowy	PA