


Zawór krańcowy zderzakowy SDK-3-PK-3

Numer części: 8714

FESTO

z wciskaną kulką



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	16 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Kula-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	0.6 mm
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dławienia
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Siła uruchamiająca	12 N
Waga produktu	50 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	Nieprzewodowe