



Zawór z dźwignią ręczną H-5-1/4-B

Numer części: 8995

FESTO

Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Funkcja zaworu | 5/2 bistabilny |
| Normalny przepływ nominalny | 550 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 10 bar |
| Konstrukcja | Tarcza-gniazdo |
| Wielkość nominalna | 7 mm |
| Rodzaj sterowania | Bezpośredni |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Siła uruchamiająca | 2 N |
| Waga produktu | 510 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przylącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przylącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przylącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Przylącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Przylącze pneumatyczne 5 | G1/4 |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |