

Rura metalowa pokryta tworzywem PM-4

Numer części: 9084

FESTO

jest odpowiedni do stosowania z złączkami wtykowymi QS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	19 mm
Średnica wewnętrzna	3.92 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 30 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-29 ... 65 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.024 kg/m
Kolor	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	Stop aluminium PE