


Szybkozłączka przegrodowa SCK-PK-3-KU

Numer części: 9387

FESTO

Wykonanie z polimeru.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.4 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Przegrodowa
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicyzew. 4 mm dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicyzew. 4 mm dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał nakrętki	POM
Materiał - łącznik	POM