

Adapter AD-G1/2-1/2NPT-I

Numer części: 9398

FESTO

Z jednej strony gwint żeński, z drugiej strony męski.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	14.3 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	40 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	28 Nm
Nominalny moment dokręcający	47.9 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	51.89 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 1/2 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	PVC
Materiał obudowy	Stal ocynkowana