


Adapter AD-1/8NPT-G1/8-I

Numer części: 9624

FESTO

Z jednej strony gwint żeński, z drugiej strony męski.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	5.95 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	7 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	6 Nm
Waga produktu	9.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	PVC
Materiał obudowy	Stal ocynkowana