

Nypel podwójny E-G1/4-1/4NPT

Numer części: 9631

FESTO

z 2 podkładkami uszczelniającymi.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7.95 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	11 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	12 Nm
Nominalny moment dokręcający	9.05 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	19.06 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS