

Nypel podwójny E-G3/8-3/8NPT

Numer części: 9632

FESTO

z 2 podkładkami uszczelniającymi.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość nominalna | 11.5 mm |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1 | 25 Nm |
| Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2 | 22 Nm |
| Nominalny moment dokręcający | 38.5 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 20 % |
| Waga produktu | 25.5 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 3/8 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |