



Zawór krótkiego impulsu VLK-3-PK-3

Numer części: 9639

FESTO

z płytą przyłączeniową 2n



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.5 mm
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar
Normalny przepływ nominalny	90 l/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	170 g
Sposób montażu	Na ramie montażowej
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy