


Zawór szybkiego odpowietrzania SE-1/4-B

Numer części: 9686

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Funkcja zaworu | Szybkie odpowietrzenie |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72, 5 psi) | 1 200 l/min |
| Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) | 960 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0.5 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 75 °C |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Wielkość nominalna | 7 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -20 ... 75 °C |
| Waga produktu | 100 g |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Materiał uszczelnień | NBR |