



# Zawór szybkiego odpowietrzania SE-3/8-B

Numer części: 9687

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzenie
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2 760 l/min
Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2 880 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Wielkość nominalna	11 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 75 °C
Waga produktu	125 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR