



# Krańcówka pneumatyczna RWN/O-3-1/8-B

Numer części: 9694

FESTO

z wymiarami instalacyjnymi i punktem uruchamiania zgodnie z DIN 43694  
Typ odpowiedni do podciśnienia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	120 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L