



Wskaźnik ciśnienia OH-10

Numer części: 9791

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze MPa	0.14 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1.4 ... 8 bar 20.3 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	4 g
Przyłącza pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS