

Siłownik okrągły DGS-25-140-PPV



Numer części: 9836

Produkt wycofywany z produkcji

z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Skok | 140 mm |
| Średnica tłoka | 25 mm |
| Amortyzacja | PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Warianty | Jednostronne tłoczysko |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 12 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 16 mm |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 247 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 295 N |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |