


# indicador luminoso MFL-24DC/AC

Código da peça: 10004

FESTO

com LED



## Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	15 g
Conexão elétrica	Diagrama de conexões formato B conforme EN175301-803 conforme norma industrial (11 mm)
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Tensão operacional nominal c.a.	24 V
Frequência da rede	0 ... 60 Hz
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 15 %
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	reforçado com PA6