



indicador óptico OH-8-RT

Código da peça: 10088

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 8 bar
Pressão operacional	-14,5 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática	Espigão PK-3
Observações sobre material	Conforme RoHS