



# válvula para painel frontal SVS-3-1/8

Código da peça: 10190

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Tipo de acionamento	mecânico
Vazão nominal padrão	120 l/min
Pressão de operação Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	3,5 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento do êmbolo
Tipo de retorno	mola mecânica
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de pilotagem	servopilotado
Sentido do fluxo	não reversível
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação pelo menos 1x por semana
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força de acionamento	8 N
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	POM
Material das vedações	NBR TPE-U(PU)
Material do corpo	Alumínio