



válvula reguladora de fluxo GRE-1/8

Código da peça: 10351

FESTO

com silenciador de bronze sinterizado integrado, para controle do fluxo nas conexões de escape de ar, em determinados tipos de válvulas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função silenciador e controlador de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/8
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	520 l/min
Vazão normal 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 520 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 70 °C
Torque de aperto nominal	12 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	15 g
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulagem	Latão