

# válvula reguladora de fluxo GRE-1/4

Código da peça: 10352

FESTO

com silenciador de bronze sinterizado integrado, para controle do fluxo nas conexões de escape de ar, em determinados tipos de válvulas.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função silenciador e controlador de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/4
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	996 l/min
Vazão normal 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	0 ... 996 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 70 °C
Peso do produto	25 g
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulação	Latão