

# inserto para ventosas OASI-10

Código da peça: 1048645

FESTO

deve ser substituído se houver impurezas.



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor   |
|--|---|
| Pressão de trabalho                    | 0 ... 0,95 bar                                    |
| Meio operacional                       | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ] |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-A1-L                                    |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares   |
| Temperatura ambiente                   | 5 ... 50 °C                                       |
| Peso do produto                        | 0,1 g   |
| Tipo de fixação                        | Plug-in   |
| Observações sobre material             | Conforme RoHS                                     |
| Material do inserto da ventosa         | PE  |
| Compatível com pulso ejetor            | 0 bar   |
| Posição de instalação                  | Nos dois lados                                    |