


# conector fêmea NECU-M-B12G5-C2-PB

Código da peça: 1067905

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso do produto	48,7 g
Conexão elétrica 1	Conector fêmea reto, M12x1, 5 pinos, código B, blindável
Codificação do conector	B
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado, pode ser blindado
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 125 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 125 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Propriedades de transmissão	DIN EN 50173 / CAT 5
Diâmetro admissível do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal do terminal	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Injetados de zinco níquelado
Material do contato elétrico	Latão Folheada a ouro