



# Válvula reguladora de vazão unidirecional GG-1/8

Código da peça: 10890

FESTO

com rolete e vazão de básica ajustável

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de acionamento	mecânico
Elemento de ajuste	Gatilho
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	280 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	240 ... 350 l/min
Pressão de trabalho	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	380 g
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material, vedações	NBR