

garfo SG-3/8-24


Código da peça: 11130

Produto a ser descontinuado

com pino e porca sextavada, para atuadores DNA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	UNF3/8-24
Com base na norma padrão	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	105 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado